





RCJT30-XL-N

Flanged housing unit

Gehäuseeinheiten RCJT, Zweiloch-
Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss,
Exzenterspannring, R-Dichtung

X-life

Technische Informationen



Your current product variant

Groove	N	Cast iron housing with undercut slot for end caps
Material	GG	Grey cast iron

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	30 mm	Bohrungsdurchmesser
L	80 mm	Breite Flansch
H	142 mm	Höhe Flansch
U	50,2 mm	Gesamthöhe Einheit
C _r	20.700 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	11.300 N	Statische Tragzahl, radial
C _{ur}	530 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
≈m	0,9 kg	Weight

Anschlussmaße

J	116,5 mm	Abstand Befestigungsbohrungen
N	11,5 mm	Befestigungsbohrung
n	2	Anzahl Anschraubbohrungen
W	4 mm	Schlüsselweite



Abmessungen

A	31 mm	Höhe Gehäuse
A ₁	12 mm	Dicke Flansch
A ₂	20 mm	Abstand Laufbahnmitte
B ₁	48,5 mm	Breite über Spannelement
V	80 mm	Schulterdurchmesser Gehäuse
Q	M6	Anschlussgewinde für Schmierung
d ₃	44 mm	Außendurchmesser Spannring

Zusätzliche Informationen

GEHCJT06-GG-N	Gehäuse
GE30-XL-KRR-B	Lagerbezeichnung
KASK06	Schutzkappe

Temperaturbereich

T _{min}	-20 °C	Betriebstemperatur min.
T _{max}	100 °C	Betriebstemperatur max.