
**RCSMA30/65-XL-FA106** **Spannlager**

Spannlager RCSM, mit Gummidämmring,
Befestigung durch Exzenterstannring,
beidseitig P-Dichtung

X-life**Technische Informationen****Ihre aktuelle Produktvariante**

Fertigungsanweisung

FA106

Das Lager wurde einem speziellen
Geräuschtest unterzogen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	30 mm	Bohrungsdurchmesser
D	65,1 mm	Außendurchmesser
C	25,4 mm	Breite des Außenringes
B ₁	26,5 mm	Breite über Spannelement
C _r	13.200 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	8.300 N	Statische Tragzahl, radial
C _{ur}	430 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	1.400 N	Tragfähigkeit (Gummiring)
≈m	0,219 kg	Gewicht

Abmessungen

S ₁	20 mm	Abstand Laufbahnmitte zu Spannring
D ₂	47,6 mm	Borndurchmesser Gummiring
d ₃	42,5 mm	Außendurchmesser Spannring/Mutter
P	15 mm	Abstand Laufbahnmitte Gummidämmring zu Stirnseite



Berechnungsfaktoren

f ₀	14,8	Berechnungsfaktor
----------------	------	-------------------

Zusätzliche Informationen

	RALE30-XL-NPP-FA106	Lagerbezeichnung
Shore A	70 °	Härte Gummiring